

Durchflussschalter LABO-RT-S



- Sehr kleine Reaktionszeit
- Hohe Genauigkeit
- Keine magnetischen Bauteile im Strömungsraum
- Hohe Druckbelastbarkeit
- Geringer Druckverlust

Merkmale

Als primärer Messwertaufnehmer dient eine Turbine, deren Umdrehungszahl proportional zur fließenden Durchflussmenge ist. Die Umdrehungszahl wird mit Hilfe vorgespannter Hall-Sensoren detektiert, d.h. es befinden sich keine Magnete im Strömungsraum.

Die integrierte Auswertelektronik stellt einen elektronischen Schalt- ausgang (Push-Pull) mit einstellbarer Charakteristik (Minimum / Maximum) und Hysterese zur Verfügung, der bei Über- oder Unter- schreiten eines einstellbaren Grenzwertes anspricht. Der Schaltwert kann über "Teach-In" bei jeweils anstehender Strö- mung eingestellt werden.

Ausführungen mit Analog- oder Pulsausgang sind ebenfalls verfü- bar.

Technische Daten


Sensor	Turbine mit vorgespanntem Hall-Sensor	
Nennweite	DN 15..50 (andere auf Anfrage)	
Anschlussart	G 1/2 A...G 2 A	
Schaltbereiche	siehe Tabelle „Bereiche“	
Messunsicherheit	±1 % vom Endwert im spezifizierten Messbereich inklusive Linearität und Wiederhol- genauigkeit	
Druckverlust	0,3 bar bei Q_{max}	
Druckfestigkeit	PN 250 bar	
Medientemperatur	-20..+85 °C optional -20..+150 °C (bei mind. 8 bar)	
Umgebungs- temperatur	-20..+70 °C	
Lagertemperatur	-20..+80 °C	
Werkstoffe medienberührt	Gehäuse	Edelstahl 315
	Turbine	Edelstahl 430
	Lager	Wolframkarbid
Werkstoff Elektronik- gehäuse	CW614N vernickelt	

Max. Partikelgröße	0,5 mm
Versorgungs- spannung	10..30 V DC
Leistungs- aufnahme	< 1 W (bei unbelastetem Ausgang)
Schaltausgang	Transistorausgang "Push-Pull" (kurzschluss- und verpolungsfest) $I_{out} = 100 \text{ mA max.}$
Anzeige	gelbe LED (Ein = Normal / Aus = Alarm / schnelles Blinken = Programmierung)
Elektr.-Anschluss	für Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig
Schutzart	IP 67
Gewicht	siehe Tabelle „Abmessungen“
Konformität	CE


Bereiche

Type	Schaltbereich (1.5 mm ² /s)	
	l/min	m ³ /h
RT-015AK001.	1,8.. 18	0,11.. 1,1
RT-020AK002.	3,7.. 37	0,22.. 2,2
RT-020AK004.	6,7.. 67	0,40.. 4,0
RT-020AK008.	13,3.. 133	0,80.. 8,0
RT-025AK016.	26,7.. 267	1,60.. 16,0
RT-040AK034.	56,7.. 567	3,40.. 34,0
RT-050AK068.	113,3..1133	6,80.. 68,0

Anschlussbild



Anschlussbeispiel: PNP NPN




Vor der Elektroinstallation ist darauf zu achten, dass die Versor- gungsspannung den Datenangaben entspricht.

Es wird empfohlen, abgeschirmtes Kabel zu verwenden.

Der Gegentakt-Schaltausgang (Push-Pull-Ausgang) kann wahlfrei wie ein PNP- oder wie ein NPN-Ausgang beschaltet werden.

Abmessungen



DN	G	ØD	SW / AF	H	L	X	Bereich m³/h bei 1-5 mm²/s	Gewicht kg
15	1/2	38	35	69	64	19	0,11 – 1,1	0,32
20	3/4	38	35	70	64	19	0,22 – 2,2	0,42
20	3/4	38	35	70	64	19	0,40 – 4,0	0,42
20	3/4	40	38	73	83	22	0,80 – 8,0	0,42
25	1	47	44	76	88	23	1,60 – 16,0	0,63
40	1 1/2	60	52	82	114	28	3,40 – 34,0	1,42
50	2	70	64	87	132	29	6,80 – 68,0	1,92

Handhabung und Betrieb

Montage

Die Turbine sollte wie alle Durchflussmesser vor einem eventuellen Ventil (auf die Druckseite) eingebaut werden. Auf gute Entlüftung ist zu achten. 10 x D Beruhigungsstrecken werden vor und hinter der Turbine empfohlen, um die genannten Genauigkeiten zu erhalten. Die Turbine sollte ständig mit Flüssigkeit gefüllt sein. Das Elektronikgehäuse ragt nicht in den Strömungsraum.

Hinweise

Der Schaltwert kann vom Benutzer per Teach-In programmiert werden. Die Programmierbarkeit kann auf Wunsch ab Werk gesperrt werden.

Als komfortable Programmiermöglichkeit per PC für alle Parameter und zur Justierung steht der Gerätekonfigurator ECI-1 mit zugehöriger Software zur Verfügung.

Bedienung und Programmierung

Zur Einstellung des Schaltwertes ist wie folgt vorzugehen:

- Gerät mit dem einzustellenden Strömungswert beaufschlagen
- Impuls von mindestens 0,5 Sekunden und max. 2 Sekunden Dauer an Pin 2 anlegen (z.B. durch Brücke zur Versorgungsspannung oder Puls von SPS), um den gemessenen Wert zu übernehmen.
- Nach erfolgtem Teach-In sollte Pin 2 mit 0 V verbunden werden, um versehentliche Programmierung zu verhindern.


Das Gerät besitzt eine gelbe LED, die während des Programmierpulses blinkt. Im Betrieb dient die LED als Zustandsanzeige des Schaltausganges.

Um zu vermeiden, dass für das Teach-In ein unerwünschter Betriebszustand angefahren werden muss, kann das Gerät ab Werk mit einem Teach-Offset versehen werden. Der Teach-Offset-Wert wird vor dem Abspeichern zum aktuellen Messwert addiert. Der Offset-Wert kann positiv oder negativ sein.


Beispiel: Der Schaltwert soll auf 80 l/min eingestellt werden. Problemlos sind aber nur 60 l/min zu erreichen. In diesem Fall würde das Gerät mit einem Teach-Offset von +20 l/min bestellt werden. Bei 60 l/min im Prozess würde dann beim Teach-In ein Wert von 80 l/min gespeichert werden.

Der Grenzwertschalter kann zur Minimum- oder Maximum-Überwachung verwendet werden.


Bei einem Minimum-Schalter führt das Unterschreiten des Grenzwertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rückkehr in den Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert zuzüglich der eingestellten Hysterese wieder überschritten wird.



Bei einem Maximum-Schalter führt das Überschreiten des Grenzwertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rückkehr in den Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert abzüglich der eingestellten Hysterese wieder unterschritten wird.




Das Wechseln in den Alarmzustand kann mit einer Schaltverzögerungszeit (t_{DS}) versehen werden. Ebenso kann das Rückschalten in den Normalzustand mit einer davon verschiedenen Rückschaltverzögerungszeit (t_{DR}) versehen werden.



Im Normalzustand ist die integrierte LED an, im Alarmzustand aus, was dem Zustand bei fehlender Versorgungsspannung entspricht.

Der Schaltausgang ist bei nicht invertierter Ausführung (Standard) im Normalzustand auf Versorgungsspannungspegel, im Alarmzustand auf 0 V, so dass ein Kabelbruch beim Signalempfänger ebenfalls Alarmzustand anzeigen würde. Optional kann der Schaltausgang invertiert ausgeführt werden, d.h. im Normalzustand liegt 0 V am Ausgang an, im Alarmzustand Versorgungsspannungspegel.



Eine optional bestellbare Power-On-Delay-Funktion ermöglicht es, den Schaltausgang nach dem Anlegen der Versorgungsspannung für eine definierte Zeit im Normalzustand zu halten.

Bestellschlüssel

Bestellt wird das Grundgerät z.B. RT-xxx mit Auswerteelektronik z.B. LABO-RT-xxxx

RT - 1. 2. 3. 4. 5.
A K E

LABO - RT- 6. 7. 8. 9. 10. 11.
S S

○ = Option

1. Nennweite	
015	DN 15 - G $\frac{1}{2}$ A
020	DN 20 - G $\frac{3}{4}$ A
025	DN 25 - G 1 A
040	DN 40 - G $1\frac{1}{2}$ A
050	DN 50 - G 2 A
2. Mechanischer Anschluss	
A	Außengewinde
3. Gehäusewerkstoff	
K	Edelstahl
4. Messbereich	
001	0,11.. 1,1 m³/h
002	0,22.. 2,2 m³/h
004	0,40.. 4,0 m³/h
008	0,80.. 8,0 m³/h
016	1,60..16,0 m³/h
034	3,40..34,0 m³/h
068	6,80..68,0 m³/h
5. Anschluss für	
E	Auswerteelektronik
6. Schaltausgang (Grenzwertschalter)	
S	Push-Pull (kompatibel zu PNP und NPN)
7. Programmierung	
P	Programmierbar (Teach-In möglich)
N	○ Nicht programmierbar (kein Teach-In)
8. Schaltfunktion	
L	Minimum-Schalter
H	Maximum-Schalter
9. Schaltsignal	
O	Standard
I	○ Invertiert
10. Elektrischer Anschluss	
S	Für Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig
11. Optional	
H	○ 100 °C Version (mit 300 mm Kabel)

Optionen für LABO

Schaltverzögerungszeit (0,0..99,9 s) , s
(von Normal zu Alarm)

Rückschaltverzögerungszeit (0,0..99,9 s) , s
(von Alarm zu Normal)

Power-On-Delay-Zeit (0..99 s) s
(Zeit nach Anlegen der Versorgung, in der der Schaltausgang nicht betätigt wird)

Schaltausgang fest eingestellt auf l/min

Schalthysterese %
Standard = 2 % der Messspanne

Teach-Offset (in Prozent der Messspanne) %
Standard = 0 %

Weitere Optionen auf Anfrage.

Optionen

- Flanschausführung
- Temperatur max.150 °C
- DN 80-300 PN 16
- Ausführung für Luft / Gas
- Bereich ab 0,05 m³/h

Zubehör

- Kabel / Rundsteckverbinder (KB...)
Weitere Informationen erhalten Sie im Hauptverzeichnis „Zubehör“
- Gerätekonfigurator ECI-1